

**CNMG 190612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250383 CA125P
GTIN	4960664013951
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PH
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190612
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje