


**CNMG 160608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250376 CA125P
GTIN	4960664013913
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	4
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160608
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PH
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Vrsta	CA125P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje