


**CNMG 160616, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250378 CA125P
GTIN	4960664013937
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PH
Kutni radijus	1,6 mm
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 160616
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 10 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje