

**CNMG 190616, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250384 CA125P
GTIN	4960664013968
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190616
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	PH
Kutni radijus	1,6 mm
Vrsta	CA125P
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje