


**CNMG 190608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250382 CA125P
GTIN	4960664013944
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 190608
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA125P
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 10 mm
Posmak f	0,28 - 0,88 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PH

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje