


**CNMM 120412, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250492 CA125P
GTIN	4960664013999
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	1,2 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Lomač odvojenih čestica	PX
Fina/gruba obrada	gruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120412
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje