


**CNMM 120408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250491 CA125P
GTIN	4960664013982
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Lomač odvojenih čestica	PX
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	4
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 120408
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza a_p	1 - 11 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje