


**CNMM 160608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250496 CA125P
GTIN	4960664014019
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160608
Dubina reza $a_p$	1 - 11 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PX
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje