


**CNMM 190608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250502 CA125P
GTIN	4960664014040
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PX
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 190608
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje