


**CNMM 160612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250497 CA125P
GTIN	4960664014026
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PX
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMM 160612
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,25 - 0,9 mm/okr
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 300 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje