

**WNMG 080408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252014 CA125P
GTIN	4960664017270
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje