

**DNMG 150604, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250696 CA125P
GTIN	4960664014170
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje