

**DNMG 150612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 CA125P
GTIN	4960664024346
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PMG
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje