


**DNMG 150604, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250796 CA125P
GTIN	4960664024322
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta	CA125P
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	PMG
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje