


**DNMG 150608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 CA125P
GTIN	4960664024339
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PMG
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje