

**DNMG 150608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250892 CA125P
GTIN	4960664015290
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak $f$	0,25 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	gruba obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje