

**DNMG 150608, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 CA125P
GTIN	4960664014187
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lomač odvojenih čestica	PQ

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje