

**TNMG 220408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251587 CA125P
GTIN	4960664024438
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Broj zamjena/oštrica	6
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220408
Lomač odvojenih čestica	PMG
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje