


**SNMG 120404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 CA125P
GTIN	4960664015467
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Lomač odvojenih čestica	PQ
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje