

**TNMG 160404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251472 CA125P
GTIN	4960664014323
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA125P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Lomač odvojenih čestica	PQ

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje