

**DNMG 150616, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250894 CA125P
GTIN	4960664015313
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Kutni radijus	1,6 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150616
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	CA125P
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	140 - 300 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 5 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje