

**VBMT 160404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261182 CA125P
GTIN	4960664016686
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA125P
Lomač odvojenih čestica	HQ
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160404
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 260 m/min
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje