


**CCMT 09T308, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta	CA125P
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Lomač odvojenih čestica	HQ
Tolerancija	M
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T308-HQ CA125P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje