


**CCMT 09T302, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260194 CA125P
GTIN	4960664017591
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Tolerancija	M
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 260 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje