

**DC.T 070202, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 260381 CA125P |
| GTIN | 4960664018123 |
| Razred artikla | 25E |

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DCMT 070202 |
| Vrsta | CA125P |
| Glavna primjena | P |
| Tolerancija | M |
| Posmak f | 0,05 - 0,25 mm/okr |
| Dubina reza a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Kutni radijus | 0,2 mm |
| Fina/gruba obrada | Grubo-fina obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| Broj zamjena/oštrica | 2 |
| Lomač odvojenih čestica | HQ |

Brzina reza v_c glavna primjena

90 - 260 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje