

**TNMG 160404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251582 CA125P
GTIN	4960664024391
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA125P
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PMG
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160404
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje