


**SNMG 190612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251368 CA125P
GTIN	4960664015658
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 330 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 190612
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,3 - 1 mm/okr
Broj zamjena/oštrica	8
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	CA125P
Kutni radijus	1,2 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje