


**SNMG 120408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 CA125P
GTIN	4960664024360
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
Vrsta	CA125P
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	PMG
Broj zamjena/oštrica	8
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje