

**DCMT 11T308, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260387 CA125P
GTIN	4960664018178
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T308
Lomač odvojenih čestica	HQ
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 260 m/min
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	CA125P

Dubina reza $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje