

**TNMG 220404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251586 CA125P
GTIN	4960664024421
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PMG
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,15 - 0,5 mm/okr
Vrsta	CA125P
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 220404

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje