

**TNMG 160408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251474 CA125P
GTIN	4960664014330
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Vrsta	CA125P
Lomač odvojenih čestica	PQ
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje