

**TNMG 160408, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Vrsta	CA125P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Lomač odvojenih čestica	PMG
Posmak $f$	0,15 - 0,5 mm/okr
Glavna primjena	P

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje