


**SNMG 150612, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251363 CA125P
GTIN	4960664015634
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	1 - 11 mm
Vrsta	CA125P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	gruba obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	140 - 330 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	8
Lomač odvojenih čestica	PH
Posmak f	0,3 - 1 mm/okr

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje