

**VNMG 160404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251752 CA125P
GTIN	4960664014422
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Glavna primjena	P
Vrsta	CA125P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Lomač odvojenih čestica	PQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,13 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 320 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje