


**WN.G 080404, Vrsta: CA125P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 CA125P
GTIN	4960664024469
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Vrsta	CA125P
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancija	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Lomač odvojenih čestica	PMG
Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	6
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WN. G 080404
Posmak $f$	0,15 - 0,6 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje