

**WNMG 080404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252012 CA125P
GTIN	4960664017263
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	6
Lomač odvojenih čestica	HQ
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA125P
Posmak f	0,07 - 0,3 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	150 - 320 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje