


**WNMG 080408 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	252015 CA125P
GTIN	4960664017157
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Posmak f	0,06 - 0,42 mm/okr
Glavna primjena	P
Brzina reza v <sub>c</sub> glavna primjena	150 - 320 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA125P
Lomač odvojenih čestica	WP
Dubina reza a <sub>p</sub>	0,3 - 1,2 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080408

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje