


**CC.T 09T304, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260097 CA125P
GTIN	4960664017676
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Tolerancija	M
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T304-HQ CA125P
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Lomač odvojenih čestica

HQ

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje