

**CC.T 060202, Vrsta: CA125P**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 CA125P
GTIN	4960664017645
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT060202-HQ CA125P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	CA125P

Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje