

**CCMT 09T304 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260099 CA125P
GTIN	4960664017508
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 180 m/min
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Posmak f	0,07 - 0,5 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	WP
Dubina reza a_p	0,1 - 1,5 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	CA125P
Tolerancija	M
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm

Fina/gruba obrada

Fina obrada

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje