


**CC.T 09T302, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260096 CA125P
GTIN	4960664017669
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T302-HQ CA125P
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Tolerancija	M

Glavna primjena	P
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje