


**CCMT 060204 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260094 CA125P
GTIN	4960664017478
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Posmak f	0,07 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta	CA125P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Glavna primjena	P
Lomač odvojenih čestica	WP
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	90 - 180 m/min
Tolerancija	M

Kutni radijus	0,4 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje