

**CC.T 060202, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260192 CA125P
GTIN	4960664017584
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060204
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	CA125P
Lomač odvojenih čestica	GK
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Tolerancija	M

Brzina reza v_c glavna primjena

60 - 260 m/min

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje