

**CCMT 120404, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 260 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Lomač odvojenih čestica	GK
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta	CA125P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje