


**CCMT 120412, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260206 CA125P
GTIN	4960664017638
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120412
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Glavna primjena	P
Tolerancija	M
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	GK
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 260 m/min

Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje