

**CC.T 09T304, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260196 CA125P
GTIN	4960664017607
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	CA125P
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 260 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Broj zamjena/oštrica	2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Fina/gruba obrada	fina obrada
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	lagani prekid
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Tolerancija	M
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr

Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje