

**CCMT 060202, Vrsta: CA125P**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260190 CA125P
GTIN	4960664017577
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Broj zamjena/oštrica	2
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 260 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Tolerancija	M
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	CA125P
Lomač odvojenih čestica	GK
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Fina/gruba obrada	fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje