

**DC.T 11T304, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260386 CA125P
GTIN	4960664018161
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T304
Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Tolerancija	M
Vrsta	CA125P

Lomač odvojenih čestica

HQ

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje