

**DCMX 11T304 Wiper, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260388 CA125P
GTIN	4960664017959
Razred artikla	25E

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMX 11T304
Glavna primjena	P
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	WP
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Posmak f	0,1 - 0,45 mm/okr
Dubina reza a_p	0,15 - 1 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta	CA125P
Uvjetovanost reza	lagani prekid

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje