

**DC.T 11T302, Vrsta: CA125P****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260385 CA125P
GTIN	4960664018154
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	P
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 11T302
Kutni radijus	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 260 m/min
Tolerancija	M
Vrsta	CA125P
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada

Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje